


VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø h10 DC: 14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203248 14
GTIN	4062406253844
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Pojačana jezgra i geometrija za tvrdo glodanje, bez promjenjivog kuta spirale. Tolerancija: Veličina nazivni Ø D_c **0/-0,02 mm.**

Upotreba:

Za obodno glodanje kao završno glodanje.

(čeoni rez samo kod malih dubina reza).

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 203320.

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,02
Duljina rezne oštrice L _s	42 mm
Broj zubi Z	6
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC	0,045 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina skošenja pod 45°	0,14 mm
Ø reza D _c	14 mm
Kut spirale	45 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Ukupna duljina L	99 mm

Ø drške D _s	14 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Norma proizvođača
Tip	H
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	95 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	75 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		