



CNMG 09T304, Vrsta: HBT020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 09T304 HBT020 Vrsta: HBT020
 Lomač odvojenih čestica: PF
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT020
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Prevlaka	TiCN

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Lomač odvojenih čestica	PF
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje