

**CNMG 160608, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT130 Vrsta: HBT130
 Lomač odvojenih čestica: MM
 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBT130
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Glavna primjena	M
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje