

**CNMG 160608, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MR
Dubina reza a_p : 2 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM

Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	MR
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HBT130
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje