


**CNMG 160612, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160612 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PR
Dubina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PR
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P

Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT020
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje