


**DNMG 110404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 110404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Glavna primjena	P
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje