

**DNMG 110408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 110408 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 280 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PM
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,1 - 0,45 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	HM

Vrsta	HBT020
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Dubina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje