


**DNMG 150608, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PF

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT020
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje