


**DNMG 150604, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150604 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
Lomač odvojenih čestica	PF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HBT020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje