

**DNMG 150604, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150604 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	HBT020
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PM
Rezni materijal	HM

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje