

**DNMG 150612, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250787 HBT020 |
| GTIN           | 4062406256548 |
| Razred artikla | 22D           |

**Opis**

DNMG 150612 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PR  
Dubina reza  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

**Tehnički opis**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Vrsta                | HBT020        |
| Uvjetovanost reza    | lagani prekid |
| Dubina reza $a_p$    | 1,8 - 6 mm    |
| Broj zamjena/oštrica | 4             |
| Kutni radijus        | 1,2 mm        |
| Rezni materijal      | HM            |
| Prevlaka             | TiCN          |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 260 m/min                     |
| Posmak $f$                        | 0,2 - 0,6 mm/okr                   |
| Lomač odvojenih čestica           | PR                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | DNMG 150612                        |
| Glavna primjena                   | P                                  |
| Fina/gruba obrada                 | gruba obrada                       |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |