


**SNMG 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Razred artikla	22D

Opis

SNMG 120404 HBT020 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Broj zamjena/oštrica	8
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	PF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje