

**SNMG 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Razred artikla	22D

**Opis**

SNMG 120404 HBT130 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	8
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm

Lomač odvojenih čestica	MF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	M
Vrsta	HBT130
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje