

**SNMG 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251396 HBT130 |
| GTIN | 4062406256616 |
| Razred artikla | 22D |

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Glavna primjena | M |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Vrsta | HBT130 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120404 |
| Lomač odvojenih čestica | MR |
| Posmak f | 0,15 - 0,55 mm/okr |
| Rezni materijal | HM |
| Prevlaka | TiCN |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Dubina reza a_p | 2 - 6 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 40 - 180 m/min |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |