


**TNMG 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HBT020
Glavna primjena	P
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Lomač odvojenih čestica	PF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje