

**TNMG 160408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Razred artikla	22D

Opis

TNMG 160408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBT130
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje