

**VNMG 160408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Razred artikla	22D

Opis

VNMG 160408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT130
Glavna primjena	MF

Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje