

**VNMG 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Vrsta	HBT020
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	PF
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje