


**WNMG 080404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	HBT020
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Lomač odvojenih čestica	PM
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje