


**WNMG 080408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Kutni radijus	0,8 mm

Glavna primjena	MF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MM
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje