


**CCMT 060204, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT020
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Lomač odvojenih čestica	PF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202

Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje