


**WNMG 080412, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080412 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PR
Dubina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020
Lomač odvojenih čestica	PR
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje