

**CCMT 09T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 09T304 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	MF
Kutni radijus	0,4 mm

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Lomač odvojenih čestica	MF
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje