


**CCMT 060204, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBT130
Glavna primjena	MF
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CC.T 060202
Dubina reza a_p	0,3 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	MM

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje