


**CCMT 09T308, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 09T308 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308

Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	MF
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje