


DCMT 11T304, Vrsta: HBT130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Vrsta: HBT130
 Lomač odvojenih čestica: M
 Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HBT130
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	M
Glavna primjena	MF

Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje