

**DCMT 11T302, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T302 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	PM
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Vrsta	HBT020
Glavna primjena	P

Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a _p	0,5 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje