

**DCMT 11T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	MM

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Glavna primjena	MF
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje