

**DCMT 11T308, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Razred artikla	22D

**Opis**

DCMT 11T308 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	MF
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje