


**DCMT 11T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HBT020
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PM
Prevlaka	TiCN

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje