

**SCMT 09T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	MF
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	60 - 220 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT130
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje