


**SCMT 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120404 HBT020 Kutni radijus: 0,4 mm
Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PM
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Prevlaka	TiCN

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT020
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje