

**SCMT 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 120408 HBT130 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT130
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Lomač odvojenih čestica	MM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje