

**TCMT 16T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T304 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	3
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vrsta	HBT130
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje