

**TCMT 16T308, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T308 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBT130
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje