

**TCMT 16T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T304 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	3
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	MM

Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta	HBT130
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje