

**VBMT 110304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261252 HBT130 |
| GTIN           | 4062406257606 |
| Razred artikla | 22D           |

**Tehnički opis**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kutni radijus                    | 0,4 mm             |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304        |
| Lomač odvojenih čestica          | MM                 |
| Dubina reza $a_p$                | 0,3 - 2,5 mm       |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)   |
| Uvjetovanost reza                | lagani prekid      |
| Vrsta                            | HBT130             |
| Prevlaka                         | TiCN               |
| Broj zamjena/oštrica             | 2                  |
| Glavna primjena                  | M                  |
| Posmak f                         | 0,05 - 0,35 mm/okr |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 200 m/min                     |
| Fina/gruba obrada                 | Polugruba obrada                   |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |