

Garant
VHM svrdlo IK jednosmjerno DIN 6535 HA, Dijamant, Ø DC m7: 9,5 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122532 9,5 |
| GTIN | 4062406349202 |
| Razred artikla | 11Y |

Opis
Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp³ najnovije generacije, za sigurni proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90° i specijalnom geometrijom kako bi se izbjeglo raslojavanje.

Zahvaljujući **dvostrukoj reznoj oštrici** pri optimalnim uvjetima primjene moguće je proizvesti visokoprecizne rupe (**cilindričnost < 15 µm** i do **osnovnog stupnja tolerancije IT 7**). Manje razvijanje topline zahvaljujući **unutarnjem hlađenju** dozvoljava **veće brzine i posmake**.

Preporuka:
Maksimalna dubina bušenja:

duljina spirale(vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Isporučivo u dimenzijama 1/100 u skladu s tablicom.

Tolerancija nazivnog Ø: m7

Broj oštrica Z: 2

Ø-područje (1/100 dimenzije): 9,01 - 9,99 mm

preporučena maksimalna dubina bušenja L₂: 46,75 mm

Ukupna duljina L: 103 mm

Ø drške D₃: 10 mm

Posmak f u GFK CFK-u: 0,15 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| Posmak f u GFK CFK-u | 0,15 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 61 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Tolerancija drške | h6 |
| Nazivni $\varnothing D_c$ | 9,5 mm |
| Ukupna duljina L | 103 mm |
| \varnothing -područje (1/100 dimenzije) | 9,01 - 9,99 mm |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 46,75 mm |
| \varnothing drške D_s | 10 mm |
| Tolerancija nazivnog \varnothing | m7 |
| Prevlaka | Dijamant |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Dubina provrta do | 5×D |
| Kut vrha | 90 stupanj |
| Smjer rezanja | desno |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Prsten u boji | crna |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |