

**VCMT 110304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Vrsta	HBT130
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	MF

Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje