

**WNMG 080412, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080412 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MR
Dubina reza a_p : 2 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	HBT130
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Glavna primjena	MF
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	TiCN

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	MR
Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje