



## Čelični tračni metar V2A za opseg i Ø Širina trake 35 mm, maks. obujam mjernog područja: 5980mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465684 5980
GTIN	2050002041271
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i Ø okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i Ø. Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm.** Granice pogreške skale prema DIN 866.

**V2A izvedba** od nehrđajućeg čelika za opruge.

#### Prednost:

Jednostavno rukovanje i mogućnost centriranja zbog široke kontaktne površine. Veća stabilnost. Brže i sigurno mjerenje.

#### Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

### Tehnički opis

Mjernog područja za opseg	4710 - 5980 mm
Debljina trake	0,2 mm
Očitavanje	0,1 mm
Širina trake	35 mm
Mjerno područje za Ø	1500 - 1900 mm
Kalibriranje	G2

Vrsta proizvoda

Metar u traci

**Usluge**KalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina  
6000 mm

026280 6000