

Garant**Magnet za podizanje tereta LM1, maks. nosivost: 150kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	382020 150
GTIN	4062406257767
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Ušica za dizalicu, upravljačka poluga i bočni poklopci od INOX čelika.
- Nenamjernu aktivaciju upravljačke poluge u radu sprječava sigurnosni zaporni mehanizam.
- Stezna površina pripravljena za alternativnu montažu polnih nastavaka.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection“.

Prednost:

- Visokokvalitetna obrada u bezvremenog GARANT dizajnu, u kombinaciji s dobro promišljenim zahtjevima rukovatelja i sigurnosnim zahtjevima.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection“.

Napomena:

Zračni raspor < 0,1 mm kod ST materijala! **Uključivanje magnet za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!** Zahvaljujući sigurnosnom konceptu prilagodba prema geometriji obradaka koje treba dizati. Certifikat ispitivanja za sile otpora na upit.

Tehnički opis

Dimenzija B	140 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	10 mm
Dimenzija A	115 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	15 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	75 kg
Dimenzija E	60 mm
maksimalni nosivi teret ravan	150 kg
maksimalna duljina, ravna	1250 mm
Dimenzija C	68 mm
Dimenzija D	70 mm
Težina	6,4 kg
maksimalan Ø okrugli	250 mm
Dimenzija F	170 mm
Dimenzija G	17 mm
maksimalna širina, ravna	600 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta