


HOLEX**SNMX 120408, HUT25, radijus: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251398 2
GTIN	4062406258290
Razred artikla	29W

Opis**Odgovara:**

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom ≥ 3 mm, ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMX 1204
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 120 m/min
Dubina reza a_p	2 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	30 - 80 m/min
Prevlaka	bez prevlake
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dodatna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HUT25
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Atribut imena proizvoda	HUT25
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje