

**DNMG 150612, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150612 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MR
Dubina reza a_p : 2 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	MR
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	HBT130
Dubina reza a_p	2 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Glavna primjena	M
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje