

**List kružne pile za čelik, Ø lista D: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	583910 160
GTIN	3165140737678
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

Precizan list pile s izrazito čvrstim, **tihim i antivibracijskim glavnim listom**. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. **Prevlaka** sprječava prljanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. **Precizno brušeni zubi od tvrdog metala** osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Za **obradu čelika**. Posebno fiksiranje HM zuba u bazi lista sprečava pucanje zubiju. Oblik zuba: trapezno ravni zub (s fazom), Kut stezanja neutralan. Za rukom vođene pile za suho rezanje metala.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Tehnički opis

Ø	160 mm
Ø bušenja	20 mm
Broj zubi	30

Širina reza B	2 mm
Vrsta proizvoda	List kružne pile