

Garant**Pneumatska centrična stega, tip: 160/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Namjestivi hod + 5 mm po strani.
- Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.
- I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.

S osnovnom pločom, za veći potporni moment i maksimalnu stabilnost.

Upotreba:

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

Dodatni pribor:

Program čeljusti br. 360183 – 360187.

Tehnički opis

Maksimalna sila stezanja do	22,5 kN
B	160 mm
Težina	22,2 kg
L	160 mm

Visina H	99,2 mm
Stezni podizaj	8,5 mm
Maksimalna tlačna snaga	9 bar
Širina čeljusti A	104 mm
odgovaraju kodu boja	PCV 160
Križni kalibar	200 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Par ozubljenih čeljusti tip 1	360183 1
Par ozubljenih čeljusti tip 1	360184 1
Mekana nasadna čeljust 1/2 tip 148S	360186 148S
Par mekanih čeljusti tip 148	360187 148
Par mekanih čeljusti tip 168	360187 168
Mekana nasadna čeljust 1/2 tip 148A	360186 148A
Adapter čeljusti za tip 160	360182 160
Par osnovnih čeljusti tip 148	360185 148