

**HOLEX****Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30°, Morse konus: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320673 4
GTIN	4062406200060
Razred artikla	32L

**Opis****Izvedba:**

- Tijelo i šiljak kaljeni.
- Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
- Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- S produženim šiljkom, kut šiljka 60° / 30°.

**Opis:**

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

**Upotreba:**

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.

Produženi šiljak omogućuje neometano približavanje tokarskog noža čeonj strani obratka.

Posebno prikladno za kopirno tokarenje.

Ø kućišta D: 69 mm

Korisna duljina B: 116 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 32 mm

Najveći Ø vrha 30 ° A: 14 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,006 mm

Duljina vrška C: 53 mm

**Tehnički opis**

za težinu obratka	500 kg
Korisna duljina B	116 mm
Duljina vrška C	53 mm
Najveći Ø vrha 30 ° A	14 mm
Morse konus	MK4
Ø kućišta D	69 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,006 mm
maksimalan broj okretaja	3800 min <sup>-1</sup>
Najveći Ø vrha 60 ° A	32 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice