



## Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320652 6
GTIN	4062406200312
Razred artikla	32L

### Opis

#### Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Lagana izvedba u uskom kućištu.**
- **Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**

#### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

#### Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova na malim i velikim tokarilicama.

Ø kućišta D: 88 mm

Korisna duljina B: 126,5 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 40 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,006 mm

Duljina vrška C: 50,5 mm

maksimalan broj okretaja: 3000 min<sup>-1</sup>

### Tehnički opis

Najveći Ø vrha 60 ° A	40 mm
-----------------------	-------

maksimalan broj okretaja	3000 min <sup>-1</sup>
Duljina vrška C	50,5 mm
Morse konus	MK6
Korisna duljina B	126,5 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,006 mm
za težinu obratka	2000 kg
Ø kućišta D	88 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice