



## Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320652 4
GTIN	4062406200299
Razred artikla	32L

### Opis

#### Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Lagana izvedba u uskom kućištu.**
- **Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**

#### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

#### Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova na malim i velikim tokarilicama.

Ø kućišta D: 54 mm

Korisna duljina B: 85,5 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 25 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,006 mm

Duljina vrška C: 29,5 mm

maksimalan broj okretaja: 5000 min<sup>-1</sup>

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	5000 min <sup>-1</sup>
--------------------------	------------------------

maksimalna pogreška rotacije	0,006 mm
Duljina vrška C	29,5 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	25 mm
Ø kućišta D	54 mm
Morse konus	MK4
za težinu obratka	500 kg
Korisna duljina B	85,5 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice