

3M**VHB™ ljepljiva traka, crna, Širina×Duljina (mm×m): 19X8**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

3M™ 5952 sinonim je za pouzdanost po cijeloj dužini. Nudi optimalnu sposobnost prilagodbe na površine na koje se lijepi. Ta značajka omogućuje povezivanje i tankih i strukturiranih površina cijelom površinom bez stezanja.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Ljepilo: Akrilat

Duljina: 8 m

Širina: 19 mm

Debljina: 1,6 mm

Tehnički opis

Snaga lijepljenja na čeliku	5,5 N/mm
relativna vlažnost u skladištu	50 %
vrsta lijepljive trake	dvostrano
Boja	siva
Materijal pokrova	Papir
širina	19 mm
Oznaka proizvođača	5962F
Duljina	8 m
Sposobnost širenja	300 %
ljepilo	Akrilat
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Montaža
postojanost na temperaturi do	120 - 150 °C
Posebnost	prianjajuće
Posebnost	prigušivajuće svojstvo
Posebnost	otporan na vlagu
Temperatura skladištenja	20 °C
Debljina	1,6 mm
Atribut imena proizvoda	crna
Vrsta proizvoda	Selotejp